



Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 5/16tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	613970 5/16
GTIN	4045197550040
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	121 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	4,5 mm
Avainkoko	5/16 tuuma
Avainkoon mitat	tuumamitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	7 mm
Renkaan asento	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

