

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 60X15mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 574350 60X15 |
| GTIN | 4017359007150 |
| Tuoteluokka | 57L |

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Vaativaan purseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Harjasten Ø D ₁ | 60 mm |
| Harjaksen paksuus | 0,2 mm |
| Harjaosan pituus H ₁ | 17 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 15000 min ⁻¹ |
| Harjaosan leveys L ₁ | 15 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Helamateriaali | Messinkilanka |
| Punos | Aaltomainen |
| Tuotetyyppi | Pyöröharja |