


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 40X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574100 40X10
GTIN	4017359007082
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	9 mm
Harjasten Ø D ₁	40 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	10 mm
varren Ø D _s	6 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja