

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan pituus H ₁	6 mm
Harjasten Ø D ₁	30 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	6 mm
varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	Teräslanka

Punos

Aaltomainen

Tuotetyyppi

Pyöröharja