



Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 46mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613950 46
GTIN	4045197441683
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	18 mm
Avainkoko	46 mm
Avaimen pituus L	492 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	28 mm
Standardi	DIN 3113 A
Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain