

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574350 70X16
GTIN	4017359007181
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Vaativaan pürseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	70 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjaosan pituus H ₁	19 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	12 mm
varren Ø D _s	6 mm

Helamateriaali	Messinkilanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja