

**Kiintolenkkiavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613960 9
GTIN	4045197159922
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	9
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613950 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613950 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613950 10
Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 11	611700 11
Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 9	611700 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613950 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613950 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613950 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613950 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613950 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613950 19