

**Varrelliset pyöröharjat punottu teräslanka 0,50 mm, Tyyppi: 75X10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574400 75X10
GTIN	4017359007266
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

**Tekninen kuvaus**

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	15 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	75 mm
Tupsujen lkm	18
Enimmäiskierrosluku	25000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	12 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja