



## Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 9/16tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613970 9/16
GTIN	4045197550088
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	6,5 mm
Avaimen pituus L	181 mm
Avainkoko	9/16 tuuma
Avainkoon mitat	tuumamitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	12 mm
Renkaan asento	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

