

**Kiintolenkkiavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613960 12
GTIN	4045197159939
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	12
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613950 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613950 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613950 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613950 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613950 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613950 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613950 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613950 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613950 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613950 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613950 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613950 10