



Kiintolenkkiavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 19



Tilaustiedot

Tilausnumero	613960 19
GTIN	4045197463807
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	19
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613950 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613950 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613950 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613950 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613950 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613950 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613950 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613950 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613950 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613950 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613950 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613950 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613950 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613950 20
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613950 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613950 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613950 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613950 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613950 5,5