



Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 11/16tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	613970 11/16
GTIN	4045197550705
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	8 mm
Avainkoko	11/16 tuuma
Avaimen pituus L	211 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	13 mm
Renkaan asento	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

