

HOLEX®

Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 33 osaa, tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	638017 12
GTIN	4045197219633
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**. 12-kulmaisilla avainhylsillä nro 642120.

Käyttö:

Ruuveille / muttereille gs_profil_6kant-einsatz M6–M22 ja kuusiokolokantaruuveille gs_profil_6kant M5 – M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy: 19 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643220 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl 641320

Jatkokappaleet: 3 kpl nro. 641020 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641620

Räikkä: 1 kpl nro 640220

säilytys: teräspeltikotelo

Pituus: 445 mm

Leveys: 187 mm

Korkeus: 51 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8–34 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-14 mm

Tekninen kuvaus

Osien määrä	33
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulma
Irrotusprofiili	12-kulmainen hylsy
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-34 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-14 mm
Pituus	445 mm
Leveys	187 mm
Korkeus	51 mm