

Garant
Kopiojyrsin 7° positiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton kääntöterän uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	RD..1003
Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Terän Ø D _c	42 mm

Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804