



Induktiivinen pituusmittausanturi, aksiaalinen, Tyyppi: GT21M



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 434775 GT21M |
| GTIN | 2050001949950 |
| Tuoteluokka | 45A |

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren Ø 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyiden ja pitkäikäisyyden ansiosta. Yhteensopiva Mahr-näyttölaitteiden kanssa.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa | 0,63 N |
| Yhteensopivuus | Mahr |
| Valmistajamerkintä | GT21M |
| Mittausalue | ± 1 mm |
| Toistotarkkuus | 0,01 µm |
| Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm) | 0,2 + 3 × L ³ µm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Mittauskärjen takaisinvento | mekaaninen |
| Mittauskärjen alue | 4,3 mm |
| Suojalaskos | Nitriili |
| IP-suojausluokka | IP 65 |
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettyessä |
| Tuotetyyppi | Anturi |