



Kiintolenkkiavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 16



Tilaustiedot

Tilausnumero	613960 16
GTIN	4045197463814
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	16
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 32 mm	613950 32
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613950 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613950 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 27 mm	613950 27
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613950 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613950 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613950 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613950 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613950 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 30 mm	613950 30
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613950 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613950 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613950 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613950 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 34 mm	613950 34
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613950 18