



## Induktiivinen pituusmittausanturi, aksiaalinen Sarjassa 10 osaa., Tyyppi: GT21M



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434776 GT21M
GTIN	2050001949967
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren  $\varnothing$  8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyuden ja pitkäikäisyyden ansiosta. Yhteensopiva Mahr-näyttölaitteiden kanssa.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

#### Toimituksen sisältö:

Sarjassa 10 x mittausanturi nro 434775.

#### Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GT21M
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,63 N
Mittausalue	$\pm 1$ mm

Toistotarkkuus	0,01 µm
Yhteensopivuus	Mahr
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Mittauskärjen takaisinvento	mekaaninen
Mittauskärjen alue	4,3 mm
Suojalaskos	Nitriili
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Anturi