



## Induktiivinen pituusmittausanturi, radiaalinen Sarjassa 10 osaa., Tyyppi: GT22



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434778 GT22
GTIN	7630041113464
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren Ø 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyuden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

#### Toimituksen sisältö:

Sarjassa 10 × mittausanturi nro 434777.

#### Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	± 1 mm
Valmistajamerkintä	GT22
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,63 N
Yhteensopivuus	TESA
Toistotarkkuus	0,01 µm
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Mittauskärjen takaisinvento	mekaaninen/tyhjiö
Mittauskärjen alue	4,3 mm
Suojalaskos	Nitriili
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Anturi