



## Induktiivinen pituusmittausanturi, aksiaalinen Sarjassa 10 osaa., Tyyppi: GT21



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434776 GT21
GTIN	7630041113457
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren Ø 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyuden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

#### Toimituksen sisältö:

Sarjassa 10 × mittausanturi nro 434775.

#### Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

### Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus	0,01 µm
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,63 N
Mittausalue	± 1 mm

Valmistajamerkintä	GT21
Yhteensopivuus	TESA
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Mittauskärjen takaisinveto	mekaaninen
Mittauskärjen alue	4,3 mm
Suojalaskos	Nitriili
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Anturi