



Induktiivinen pituusmittausanturi, aksiaalinen, Tyyppi: GT61



Tilaustiedot

Tilausnumero	434783 GT61
GTIN	7630041112603
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Mittausanturi, **suuri mittausalue**.

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkeus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren Ø 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

Etu:

Viton-suojalaskoksen ansiosta soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi jäähdytys- ja voiteluaineiden kanssa. Sopii erityisesti monipistemittauslaitteisiin.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus	0,05 µm
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,9 N
Mittauskärjen alue	10,3 mm

Mittauskärjen takaisinvento	mekaaninen
Suojalaskos	Viton
Mittausalue	± 5 mm
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm)	1 + 4 × L μm
Yhteensopivuus	TESA
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Anturi