



Induktiivinen pituusmittausanturi, radiaalinen, Tyyppi: GT62



Tilaustiedot

Tilausnumero	434785 GT62
GTIN	7630041112610
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen tarkka pituusmittausanturi.

- **Tarkka kuulajohde-mittausruuvi.**
- **Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysvarren Ø 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.**
- **Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.**
- **Erinomainen elektromagneettinen suojaus.**

TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyiden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

Mittausanturi, **suuri mittausalue.**

Etu:

Viton-suojalaskoksen ansiosta soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi jäähdytys- ja voiteluaineiden kanssa. Sopii erityisesti monipistemittauslaitteisiin.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet, mittausvoimajouset.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	± 5 mm
Yhteensopivuus	TESA
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,9 N
Mittauskärjen takaisinvento	mekaaninen/tyhjiö
Toistotarkkuus	0,05 µm
Mittauskärjen alue	10,3 mm
Suojalaskos	Viton
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm)	1 + 4 × L µm
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä
Tuotetyyppi	Anturi