



Mittausanturin rajapinta



Tilaustiedot

Tilausnumero	434719
GTIN	7630041115246
Tuoteluokka	45C

Kuvaus

Malli:

Liitäntä mittaus tietojen siirtoon ja käsittelyyn mittausantureista. Suora kytkentämahdollisuus USB-liitäntään.

- **Raja-arvojen syöttömahdollisuus. Helpot toiminnot +A, -A, +A+B, +A-B. Tietojen vienti .csv-muodossa.**
- **Jopa 64 mittausanturin kytkentämahdollisuus USB-sarjaliitännällä useista rajapinnoista.**
- **Mittaussignaalin tulo TESA-mittausanturi.**
- **Mittaussignaalin lähtö digitaalinen, RS232.**
- **Mittausalue vaihdettavissa: 2 mm, 5 mm.**

Käyttö:

Keskitettyyn prosessin valvontaan ja ohjaukseen mittausketjujen monipistemittausjärjestelmästä.

Toimituksen sisältö:

Ohjelmisto TIS

Liitäntä: USB-liitäntä.

Liitäntä: RS232C-liitäntä

Pituus: 172 mm

Leveys: 155 mm

Korkeus: 55 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	55 mm
Leveys	155 mm
Pituus	172 mm
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	Liitäntärasia

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
--------------------------------	--------