



## Paksuusmittakello, Mittausalue: 0-30mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	438205 0-30
GTIN	2050001936615
Tuoteluokka	46C

### Kuvaus

**Malli:**

Paksuusmittakello, jossa nostovipu (mittausvoima ei riipu käyttäjästä). Kevytrakenteinen, maalattu runko. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Ulottuma	50 mm
Mittausalue	0 - 30 mm
Mittauspinnan Ø	10 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	0,02 mm
Standardi	Tehdasnormi
Tuotetyyppi	Paksuusmittakello
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	C6

---

**Palvelut**DAkkS-kalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue  
30

023430 30

KalibrointiPaksuusmittakello enimmäismittausalue 200

023420 200