

**Kiintolenkkiavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 23****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613960 23     |
| GTIN         | 4045197463821 |
| Tuoteluokka  | 62A           |

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Tekninen kuvaus**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Avainten määrä     | 23                    |
| Avainkoon mitat    | metriset mitat        |
| Renkaan asento     | 15 astetta            |
| Raaka-aine         | kromivanadiiniterästä |
| Pinta              | kromattu              |
| Tuotenimen määrite | kromattu              |
| Tuotetyyppi        | Ruuviavain            |

## Tarvikkeet

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm  | 613950 16  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm   | 613950 7   |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm  | 613950 14  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm  | 613950 20  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm | 613950 5,5 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 34 mm  | 613950 34  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm  | 613950 22  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 32 mm  | 613950 32  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm  | 613950 10  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm  | 613950 18  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm  | 613950 21  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm  | 613950 17  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm  | 613950 24  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 30 mm  | 613950 30  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm   | 613950 9   |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm  | 613950 15  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm  | 613950 13  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm  | 613950 11  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 27 mm  | 613950 27  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm   | 613950 8   |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm   | 613950 6   |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm  | 613950 19  |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm  | 613950 12  |