



Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 9002NC, Väri: BLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Tuoteluokka	040

Kuvaus

Malli:

Suosituksen 9000-mallisarjan **muotoilultaan klassinen, kapea** automaattinen hitsausmaski, jossa **parannettu optiikka** ja miellyttävä pääpanta. 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology mahdollistaa **luonnolliset värit**, paremman kontrastin ja **paremman näkyvyyden** työstettävään kohteeseen. Kypärän kuoreen integroidun **uloshengitysventtiilin** ansiosta maskia voidaan käyttää lähempänä kasvoja, mikä lisää liikkumisen vapautta. Päähihnan säätäminen pään muotoon sopivaksi tehdään **kevyesti toimivalla säätöpyörällä**. **Tummat suojausasteet:** 8 - 12. **Kirkkausaste:** 3. 3 V litiumparisto (kestoikä 2 000 tuntia). **Hitsaussuodattimen näkökenttä:** 55 × 107 mm.

Standardi:

Automaattihitsausnaamio, jossa on parannettu optiikka ja miellyttävä niskanauha.

- **3M™ Speedglas™ Natural Color Technology takaa luonnollisen värien toiston, paremman kontrastin ja paremman näkymän työkohteeseen.**
- **Kypärän kuoreen integroitu uloshengitysventtiili tuo naamarin lähemmäksi kasvoja ja parantaa näin liikkumavapautta.**
- **Niskanauha on helppo mukauttaa pään muotoon sopivaksi kiertosäätimen avulla.**

Tummat suojaustasot: 8 - 12. **Kirkkaustaso:** 3. 3 V litiumparisto (käyttöaika 2 000 tuntia).

Vaihtoparisto: Nro 081560 CR2032. **Hitsaussuodattimen näkökenttä:** 55 × 107 mm.

Käyttö:

MIG- / MAG- ja WIG-hitsaus

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 60 - 400 ms

Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 1 / 1 / 2

Tekninen kuvaus

Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 1 / 2
kytkentäaika tummasta vaaleaan	60 - 400 ms
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,1 ms
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Hitsausmaski