



## Litteä viila, Hakkaus 3, Hammastuksen pituus: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	510220 200
GTIN	4045197889140
Tuoteluokka	52A

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

**3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.**

#### Käyttö:

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

#### Standardi:

**DIN 7261 Form A**

### Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	19x5 mm
Hammastuksen pituus	200 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 3
Hakkaus	3
Muoto	A
Muodon kuvaus	litteä, tylppäkärkinen
Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

## Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120