



Kolmikulmaviila, Hakkaus 3, Hammastuksen pituus: 150mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 511220 150 |
| GTIN | 4045197889430 |
| Tuoteluokka | 52A |

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form C

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|--|
| Leveys | 11 mm |
| Hammastuksen pituus | 150 mm |
| Tuotenimen määrite | Hakkaus 3 |
| Hakkaus | 3 |
| Muoto | C |
| Muodon kuvaus | kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen |
| Viilapinnat | 3 |
| sis. viilan kahvan | ei |
| Standardi | DIN 7261 |
| Tuotetyyppi | Konepajaviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519600 110 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm | 519510 90 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm | 519400 120 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm | 519550 110 |
| Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm | 519510 100 |
| Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm | 576000 115X40 |