



## Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: GDS12115



### Tilaustiedot

Tilausnumero	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Akun lataustilan näyttö.**

**Pienikokoiset** iskuruuvaimet **tarkkaan työhön.**

- **Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.**
- **Parannettu tarkkuus: 2-portainen Power-Control** pienten ruuvien liikakiristyksen estämiseksi.
- **Pidempi käyttöikä harjattoman EC-moottoriteknologian ansiosta.**
- **LED-valo työalueen valaisun myös hämärissä tiloissa.**

#### Etu:

Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073859.

### Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti kova	115 Nm
Paino	0,9 kg
Iskutiheys	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Akkukapasiteetti	3 Ah
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2600 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	GDS 12V-115
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1200 min <sup>-1</sup>
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M12
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 12 V
akun jännite	12 V
Tyypillinen käyttö	Strong
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	10 m/s <sup>2</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V

073855 B12