

**Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: GDR12110****Tilaustiedot**

Tilausnumero	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Tuoteluokka	03B

**Kuvaus****Malli:**

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Akun lataustilan näyttö.**

**Pienikokoiset** iskuruuvaimet **tarkkaan työhön.**

- **Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.**
- **Parannettu tarkkuus: 2-portainen Power-Control pienten ruuvien liikakiristyksen estämiseksi.**
- **Pidempi käyttöikä harjattoman EC-moottoriteknologian ansiosta.**
- **LED-valo työalueen valaisun myös hämärissä tiloissa.**

**Etu:**

Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

**Huomautus:**

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073859.

**Tekninen kuvaus**

enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2600 min <sup>-1</sup>
Paino	0,9 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 12 V
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Iskutiheys	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
enimmäisvääntömomentti kova	110 Nm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä	GDR 12V-110
akun jännite	12 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	10 m/s <sup>2</sup>
Työkalunpitimen väänninprofiili	Kuusiokolokanta
Tyypillinen käyttö	Strong
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M12
Akkukapasiteetti	3 Ah
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1200 min <sup>-1</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V

073855 B12