

**Alumiiniteippi, Leveys×pituus(mm×m): 25X55****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Pehmytaluiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.

3M™ 425 voidaan poistaa lähes jälkiä jättämättä ja soveltuu taipuisuutensa ansiosta taivutetuille ja epätasaisille pinnoille.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjen varastointiohjeita.

Liimamassa: Akrylaatti

Väri: hopea

Pituus: 55 m

Leveys: 25 mm

Paksuus: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

Väri	hopea
Valmistajamerkintä	425
Paksuus	0,12 mm

Leveys	25 mm
Pituus	55 m
Teippityyppi	Yksisivuinen
lämmönkestävyys enintään	-55 - 155 °C
Säilytyslämpötila	20 °C
Lineri olemassa	ei
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Erytisominaisuus	lämpöä johtava
Liimamassa	Akrylaatti
Venymiskyky	6 %
Vähimmäissäilyvyysaika	24 kk
Vetolujuus	4,9 N/mm
Rungon materiaali	alumiini
Varaston ilmankosteus	50 %
Liimausvoima teräksessä	0,59 N/mm
Käyttö	Vaipoitus
Käyttö	Eristys
Käyttö	Saumaus
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Peittäminen
Tuotetyyppi	Teippi