



Akkukäyttöinen erikoisporaruuvin, Tyyppi: GWB1210



Tilaustiedot

Tilausnumero	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Bosch – akkukäyttöinen kulmapora/ruuvinväännin

- Bosch-Premium-litiumioniteknologia.
- Akun lataustilan näyttö.
- Erittäin kompakti: lyhyt, viiteen asentoon säädettävä pää, 10 mm-Auto-Lock-poraistukka.
- Korkea kierrosluku 0–1300 min¹ työn nopeaan edistymiseen – optimaalinen poraukseen, moottorijarru.

Etu:

Vaikeapääsyisiin kohtiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-alusta varusteille, 1/2 L-BOXX-alusta laitteelle.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073851 ja numerosta 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
Akkukapasiteetti	2 Ah
Työkalupidin	Ø 1,0 – 10 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä	GWB1210

enimmäisvääntömomentti kova	11 Nm
enimmäiskierros-luku 1. vaihde	0 - 1300 min ⁻¹
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Rakenne	Kulma-poraruuvain
Paino	1,2 kg
Tyypillinen käyttö	Medium
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	10 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Ruuvain

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V

073851 B12