



Akkukäyttöinen poraruuvain, Tyyppi: 71132264



Tilaustiedot

Tilausnumero	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
- Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

2-vaihteinen akkupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.

- Vähän huoltoa tarvitseva POWER-Drive EC -moottori korkealla vääntömomentilla ja ylikuormitussuojalla.
- Mekaaninen vääntömomentin säätö, 22-portainen säätö, porausasento.
- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.

- **Korkeita virtamääriä kestävät litiumioniakut, yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.**

Etu:

Mekaaninen vääntömomentin säätö.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku ja laturi. Mukana poraistukka, vyöklipsi ja kuljetussalkku. **Ilman akkua ja ilman laturia.**

Tekninen kuvaus

Paino	3,7 kg
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	450 - 450 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
akun jännite	18 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	50 mm
Tyypillinen käyttö	Strong
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
enimmäisvääntömomentti pehmeä	32 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2000 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	ABS 18Q Select
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18 V, 2-vaihteinen

USP2

Pikaistukan kiinnitysalue
1,5–13, kuljetuslaukussa

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V

073837 FE18