



Akkukäyttöinen poraruuvain ilman akkua ja laturia, Tyyppi: 71161164



Tilaustiedot

Tilausnumero	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
- Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

Etu:

QuickIN MAX -liittymä.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia. Mukana poraistukka, vyökliipsi ja kuljetussalkku. **Ilman akkua ja ilman laturia.**

Huomautus:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierros-luku 2. vaihde	800 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti pehmeä	45 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä	ASCM 18 QMSelect
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	50 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
enimmäisvääntömomentti kova	90 Nm
akun jännite	18 V
enimmäiskierros-luku 4. vaihde	3850 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	25 mm
enimmäiskierros-luku 1. vaihde	400 - 400 min ⁻¹
enimmäiskierros-luku 3. vaihde	1950 min ⁻¹
Paino	1,5 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	4-vaihteinen voimansiirto. 18V
USP2	Soveltuu puulle ja teräkselle, pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V

073835 FE18