



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: GSR1220HX



Tilaustiedot

Tilausnumero	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Huippuluokan teho-painosuhte jopa 20 Nm:n vääntömomenttiin asti voimakkaaseen ruuvaukseen - kevyt laite ja lyhyt pää 163 mm.

Pitkä käyttöikä **harjattoman EC-moottorin** ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, L-BOXX, vyöklipsi, kärkipidin, 4x väriklipsi, 1/2 L-BOXX-alusta laturille, 1/2 L-BOXX-alusta laitteelle.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: Bosch 12 V

Valmistajamerkintä: GSR 12V-20HX

Moottorin rakenne: Hiiletön moottori

Sisältyvien akkujen lukumäärä: 2

Akkutyyppe: Litium-ioni

Akkukapasiteetti: 3 Ah

akun jännite: 12 V

Tekninen kuvaus

Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Valmistajamerkintä	GSR 12V-20HX
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1300 min ⁻¹
akun jännite	12 V
enimmäisvääntömomentti kova	20 Nm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	0 - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 400 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti pehmeä	18 Nm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Tyypillinen käyttö	Strong
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 12 V
Paino	0,7 kg
Akkukapasiteetti	3 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Ruuvain

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V

073852 B12

Akun latauslaite Tyyppi AL1130CV

073866 AL1130CV

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V

073855 B12