



## Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, tyyppi: GSB1215



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin** vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

Kestävä ja kätevä akkukäyttöinen ruuvain, paino vain **1 kg**.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 2,0 Ah li-ioniakku, latauslaite ja kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat varaosa-akut ja laturit alkaen nroista 073851 ja 073866.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Valmistajamerkintä: GSB 12V-15

Akkukapasiteetti: 2 A·h

akun jännite: 12 V

Moottorin rakenne: Harjamoottori

enimmäisvääntömomentti pehmeä: 15 N·m  
 enimmäisvääntömomentti kova: 30 N·m

## Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
akun jännite	12 V
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1300 min <sup>-1</sup>
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkukapasiteetti	2 A·h
enimmäisvääntömomentti pehmeä	15 N·m
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Moottorin rakenne	Harjamoottori
Paino	1 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	19 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	10,5 m/s <sup>2</sup>
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
enimmäisvääntömomentti kova	30 N·m
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1 - 10 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	10 mm
Valmistajamerkintä	GSB 12V-15
Tyypillinen käyttö	Medium
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V	073851 B12
---	------------

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V

073852 B12

Akun latauslaite tyyppi AL1130CV

073866 AL1130CV