

**MIRKA****Pienikokoinen akkuepäkeskohiomakone AROS-B 150NV, Tyyppi: AROS-B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

**Harjaton akkukäyttöinen pistehiomakone**, 5,0 mm:n liikepituus, joustavaan, johdottomaan työstöön. Soveltuu kuiva- ja märkähiontaan. Ihanteellinen, ergonominen malli.

- **Nopea levynvaihto Quick-Lock-järjestelmän ansiosta.**
- **Jopa 16 tunnin käyttöaika teollisuuskäytössä.**
- **Nopea akun lataus 45 minuutissa.**
- **Alhainen melu- ja värinätaso.**

**Toimituksen sisältö:**

2x 10,8 V / 2,5 Ah akku, laturi ja hiomalautanen 32 mm.

**Huomautus:**

Sopivat hiontalaikat nrosta 567803 ja 567902 ryhmästä 56.

**Tekninen kuvaus**

Toimintäääni	62 dB
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,9 m/s <sup>2</sup>
Liikepituus	5 mm
Kierrosluku	4000 - 8000 min <sup>-1</sup>
akun jännite	10,8 V

Akkukapasiteetti	2,5 Ah
suurin halkaisija	32 mm
Valmistajamerkintä	AROS-B 150NV
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Paino	0,6 kg
Sarja	AROS
Tuotetyyppi	Epäkeskoihomakone

## Tarvikkeet

TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 240	567803 240
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 400	567803 400
ABRALON™-levy Rakeisuus 2000	567902 2000
ABRALON™-levy Rakeisuus 360	567902 360
ABRALON™-levy Rakeisuus 500	567902 500
ABRALON™-levy Rakeisuus 1000	567902 1000
ABRALON™-levy Rakeisuus 4000	567902 4000
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 320	567803 320
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 180	567803 180
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 80	567803 80
TarrahiomalaikkaABRANET® Rakeisuus 120	567803 120