



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Piena-pystytikkaat alumiinia, molemminpuoliset, Puolamäärä: 2X8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Tuoteluokka	98G

**Kuvaus****Malli:**

Palkit suorakulmaputkea, uritetut nelikulma-askelmat 30×30 mm, pysyvästi palkkeihin laipoitettut, kartiomainen palkkiohjaus turvalliseen seisontaan. Palkkien yläpäässä suojukset. Liukumaton nivello®-tikaskenkä. Hyvä seisontavarmuus levityksen varmistuksella 2 erittäin kestävä perlonvyön avulla, kuljetuslukkosalvat. Sinkityt terässaranat, ruuvatut.

**Standardi:****DIN EN 131.****Tekninen kuvaus**

Pienan/askelman syvyys	30 mm
Tikkaiden pituus	2,4 m
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Paino	9,8 kg
Ulkoleveys alapäässä	0,59 m
Työskentelykorkeus n.	3,8 m

Portaan rakenne	Askelma
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat