



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Piena-pystytikkaat alumiinia, molemminpuoliset, Puolamäärä: 2X12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Tuoteluokka	98G

### Kuvaus

#### Malli:

Palkit suorakulmaputkea, uritetut nelikulma-askelmat 30×30 mm, pysyvästi palkkeihin laipoitettut, kartiomainen palkkiohjaus turvalliseen seisontaan. Palkkien yläpäässä suojuukset. Liukumaton nivello®-tikaskenkä. Hyvä seisontavarmuus levityksen varmistuksella 2 erittäin kestävän perlonvyön avulla, kuljetuslukkosalvat. Sinkityt terässaranat, ruuvatut.

#### Standardi:

**DIN EN 131.**

### Tekninen kuvaus

Saavutettavuus	molemminpuolinen
Paino	16 kg
Ulkoleveys alapäässä	0,7 m
Tikkaiden pituus	3,51 m
Työskentelykorkeus n.	4,8 m
Pienan/askelman syvyys	30 mm

Portaan rakenne	Askelma
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat