

Kierroslukualue 2 vaihde: 0 - 1600 min⁻¹
 poran enimmäis-Ø, teräs: 25 mm
 Työkalunpitimen muoto: QuickIN PLUS

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen muoto	QuickIN PLUS
Valmistajamerkintä	KBH 25-2U
Tehonkulutus	1200 W
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1600 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
poran enimmäis-Ø, teräs	25 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 520 min ⁻¹
Paino	3,4 kg
Erytisominaisuus	Ahtaisiin työtiloihin
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Reikäjyrsinkone

Tarvikkeet

Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 22 mm	075132 22
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 16 mm	075132 16
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 19 mm	075132 19
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø Z/5 mm	075132 Z/5
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø Z/1 mm	075132 Z/1

Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 14 mm	075132 14
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 23 mm	075132 23
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 15 mm	075132 15
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 21 mm	075132 21
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 17 mm	075132 17
Keskiöpora	075133
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 25 mm	075132 25
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 18 mm	075132 18
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 24 mm	075132 24
Kovametallikeernapora laitteeseen KBH25 – 2U Porauksen Ø 20 mm	075132 20