



Akkukäyttöinen kulmaiskuruuvain, Tyyppi: M18BRAIW/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Vakaa **metallinen koneistokotelo** ja ergonominen **keskikahva, jossa pehmustettu pinta**. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta myötä- / vastapäivään, elektroninen kierrosluvun ohjaus. **REDLINK PLUS™-elektroniikka** – ainutlaatuista tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä voimansiirto – akku.**
 - **Ylikuormasuoja pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikä.**
- Akkukäyttöinen kulmaiskuruuvain M18 BRAIW-0, 3/8 tuuman Hex -liitäntä.**
- **Pienikokoinen kulmaiskuruuvain, pituus vain 307 mm.**
 - **2 säätöporrasta takaavat maksimaalisen joustavuuden.**

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	14,8 m/s ²
Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Suurin vääntömomentti 2 Porras	76 Nm
Iskutiheys 1 Porras	0 - 2400 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	M18BRAIW-0
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Tyypillinen käyttö	Strong
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Iskutiheys 2 porras	0 - 3400 min ⁻¹
ruuvin enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M14
tyyppi	M18 BRAIW/0
sopiva akku – toimittaja/akkutyypin/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
suurin vääntömomentti 1 porras	40 Nm
akun jännite	18 V
Paino	1,1 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyypin	Litium-ioni
soveltuu materiaalille	teräs
Iskutiheys	0 - 2400 min ⁻¹
Tuotetyypin	Ruuvain

Tarvikkeet

Litiumioniakku High Output™ Akkutyypin MHB3	073808 MHB3
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyypin MB18	073816 MB18

