



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M18FQID



Tilaustiedot

Tilausnumero	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva **metallinen vaihteistokotelo** ja ergonominen **kahva, jossa on pehmustettu pinta**. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuista tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
 - **Ylikuormitus suojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikä.**
- Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä. **M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex akkukäyttöinen impulssiruuvain.**
- **Öljykylpylaakeroitu iskukoneisto FLUID-DRIVE™-teknologialla mahdollistaa hiljaisen työskentelyn ja pidemmän käyttöiän.**
 - **Kytkenäteholla 4 laite siirtyy automaattisesti tyhjäkäyntiin, mikä sopii hyvin esimerkiksi peltiruuveille.**

Kuvaus mainosteksti:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas.

Etu:

Impulssiruuvinväännin REDLINK PLUS™ -elektroniikalla.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × litiumioniakku, latauslaite, HD-Box ja vyöpidike.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Iskutiheys 2 porras	0 - 2900 min ⁻¹
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M14
Työkalunpitimen väänninprofiili	HEX (E 6,3)
Valmistajamerkintä	M18FQID-502X
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	12 m/s ²
Iskutiheys 4. taso	0 - 3700 min ⁻¹
suurin värntömomentti 1 porras	40 Nm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Akkukapasiteetti	5 Ah
Paino	1,8 kg
Tyypillinen käyttö	Strong
Iskutiheys 3 porras	0 - 3700 min ⁻¹
tyyppi	M18FQID
Iskutiheys 1 Porras	0 - 1800 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyypin MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC