

Mahr**Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitännä, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418702 200
GTIN	4059192058371
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jossa 8,5 mm:n numerot.

Moderni, energiatehokas mittausjärjestelmä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Preset-toiminto (mitan esiasetus) esim. etäisyydenmittaamiseen mittauskärjellä 418630. Mittauskiskon päässä on karkaistu, ohut mittastappi, \varnothing 1,5 mm, pituus 5 mm.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 41 8630. Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Liitännä	Digimatic-liitännä
Liitännä	USB-liitännä.
Liitännä	RS232C-liitännä.
Siltapituus	100 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	8,5 mm
Kalibrointi	A1

Lukema valittavissa	0,01 mm
Mittausalue	0 mm
Läpimitan mittauskisko	16×4 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm	418630
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Lisäsilta 300 mm	418610