



Reikäjyrsinkone, Tyyppi: 72705761



Tilaustiedot

Tilausnumero	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Suuri magneettinen kiinnitysvoima ja turvakytkenä takaavat turvallisen työskentelyn kaikissa asennoissa.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö takaa puhtaan leikkuujäljen ja työkalun pitkän kestoajan.
- Kätevä magneetin pitovoiman ilmaisin.
- Kiertosuunta vaihdettava (myös kierteitykseen).
- Painoltaan optimoitu rakenne.

Kompakti, kevyt 2-vaihteinen magneettijyrsin. Erittäin kapea magneettijalka, vain 70 mm leveä. Ihanteellinen T-kannatinprofiilien työstöön. Hyvä toiminnallisuus ja kallistussanturi.

Toimituksen sisältö:

Mukana jäähdytysvoiteluainesäiliö, turvaliina, 1x keskiöintitappi, lastukoukku, laukku.

Erikoistarvike:

Haluttaessa.

Huomautus:

Kovametallikeernaporat ja istukat löytyvät alkaen numerosta 119000. Sopiva QuickIN-Max-istukka ja KM-reikäjyrsin maks. Ø 100 mm saatavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1100 W
Upottimen enimmäis-Ø	31 mm
Kalvimen enimmäis-Ø	16 mm
Työkalunpitimen muoto	QuickIN
Sydänporan enimmäis-Ø, teräs	12 - 35 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Pituus	311 mm
Magneettijalan pituus	186 mm
Kierroslukualue 2 vaihde	400 - 1600 min ⁻¹
Paino	11 kg
Valmistajamerkintä	KBU35-2Q
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M14 mm
Magneettijalan leveys	70 mm
Leveys	198 mm
Verkköjännite	230 V
Korkeus	603 mm
Työliike	135 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	130 - 520 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Reikäjyrsinkone

Tarvikkeet

Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 16 mm	119000 16
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 43 mm	119000 43
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 28 mm	119000 28
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 65 mm	119000 65
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 15 mm	119000 15

Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 45 mm	119000 45
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 55 mm	119000 55
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 60 mm	119000 60
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 12 mm	119000 12
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 14 mm	119000 14
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 21 mm	119000 21
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 32 mm	119000 32
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 50 mm	119000 50
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 18 mm	119000 18
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 13 mm	119000 13
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 62 mm	119000 62
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 52 mm	119000 52
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 36 mm	119000 36
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 20 mm	119000 20
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 38 mm	119000 38
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 40 mm	119000 40
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 17 mm	119000 17
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 24 mm	119000 24
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 35 mm	119000 35
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 30 mm	119000 30
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 22 mm	119000 22
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 25 mm	119000 25
Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 26 mm	119000 26