

**LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: GLIVARI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Tuoteluokka	03B

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin pienikokoinen LED-akkuvalaisin, jossa taipuva valaisinpää. Valonsäteen säätö (kohdistus/hajavalaistus) ja 9 mahdollista valaistuskulmaa.

**Toimituksen sisältö:**

**Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.**

**Huomautus:**

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

**Tekninen kuvaus**

Valmistajamerkintä	GLI VARI LED
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litiumioni
Paino ilman akkua	300 g
Valovirta	420 lm

Lamppu	LED-moduuli
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073851 B18
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073853 B18