

**LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: 92604200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	073200 92604200
GTIN	4014586882819
Tuoteluokka	03G

Kuvaus**Malli:**

Pienikokoinen LED-akkuvalaisin, jossa taipuva valaisinpää. Yhteensopiva kaikkien **Fein 12-18 V -li-ioniakkujen** kanssa.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073832 ja 073845.

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Valmistajamerkintä: ALED 12-18V

Valovirta: 300 lm

Valovirta, porras 2: 100 lm

Sisältyvien akkujen lukumäärä: 0

Akkutyyppi: Litiumioni

akun jännite: 12 V

Tekninen kuvaus

Valovirta, porras 2	100 lm
---------------------	--------

akun jännite	12 V
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	ALED 12-18V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litiumioni
Paino ilman akkua	130 g
Valovirta	300 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tuotetyyppe	Työvalaisin

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akun latauslaite Tyyppi FE50	073845 FE50
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE14 V	073838 FE14
Akun latauslaite Tyyppi FE80	073845 FE80
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073838 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073836 FE18
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE12 V	073837 FE12
Akun latauslaite Tyyppi FE30	073845 FE30
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE12 V	073836 FE12