



LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: M18SLED



Tilaustiedot

Tilausnumero	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset. **Kestävät litiumioniakkuvalaisimet, TRUEVIEW™-teknologia.**

- **Kallistettava valaisinpää, enintään 1 250 lumenia.**
- **Toimintaetäisyys 650 m.**
- **4 valaistustehoa takaavat maksimaalisen joustavuuden.**

Kohdevalotoiminto ja valonheittoiminto.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M18SLED-0
akun jännite	18 V
IP-suojausluokka	IP 54
Valovirta, porras 2	1200 lm

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni
Paino ilman akkua	1000 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta	1250 lm
Lamppu	LED-moduuli
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C