



## Poravasara, Tyyppi: GBH226F



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankat poravasarat, **SDS-plus-työkalupidin** ja nopea poraaminen.

- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Portaaton kierrosluvun säätö puhtaaseen alkuporaukseen.**
- **Laajat käyttömahdollisuudet talttatoiminnon ansiosta (pyörimisen pysäytys).**
- **Kiertosuunnan vaihto oikea/vasen jumiutuneiden porien irrottamiseen.**
- **Vaihtoistukka, jolla voidaan vaihtaa nopeasti iskuporaus betoniin ja poraus ilman iskua puuhun ja metalliin.**
- **Iskun keskeytys puuhun ja teräkseen poraamista varten.**
- **27 % vähemmän värähtelyä kuin edeltävässä mallissa aktiivisen värähtelyvaimennuksen ansiosta.**

#### Etu:

Iskuenergia 2,7 joulea.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkädensija, konepyyhe. Mukana pikakiinnitysporaistukka 13 mm, vaihtoistukka SDS-plus, syvyysrajoitin 210 mm, kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

### Tekninen kuvaus

Paino	2,9 kg
Iskuenergia	2,7 J
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	16,5 m/s <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	GBH 2-26 F
Suurin iskutiheys	4000 min <sup>-1</sup>
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	26 mm
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
Tehonkulutus	830 W
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Varsi	SDS Plus
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Poravasara

## Tarvikkeet

Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 8 mm	787045 8
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 8 mm	787040 8
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 10 mm	787060 10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 6 mm	787045 6
Kovametalli-monikäyttöporan Bit-teräsarja, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4-10 mm	787057 4-10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 10 mm	787045 10
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 10 mm	787047 10

Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4 mm	787047 4
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 6 mm	787047 6
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 8 mm	787060 8
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä Poran Ø 12 mm	787045 12
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 5 mm	787047 5
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 6 mm	787040 6
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 4 mm	787040 4
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 5 mm	787040 5
Kovametallikärkinen monikäyttöpöräsarja Poran Ø 4-10 mm	787050 4-10
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 12 mm	787040 12
Kovametallinen monikäyttöpöräpitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 12 mm	787060 12
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 10 mm	787040 10
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 8 mm	787047 8
Kovametallikärkinen monikäyttöpöräsarjapitkä Poran Ø 6-12 mm	787055 6-12