



Akkukäsipyörösaha, Tyyppi: GKS1226



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 078183 GKS1226 |
| GTIN | 3165140895217 |
| Tuoteluokka | 03B |

Kuvaus

Malli:

Kätevä 12 V / 3,0 Ah akkukäsipyörösaha.

- Luokkansa kompaktein rakenne täydelliseen käsittelyyn.
- Ihanteellinen sahauslinjan näkyvyys kirkkaan LEDin ansiosta.
- Erinomainen ergonomia: kahvan pieni ympärysmitta ja kevyt paino (vain 1,4 kg) parhaimpaan työmukavuuteen.
- Tukeva alumiininen pohjalevy tarkkaan sahaukseen.
- Pölynimusoitin yhteensopiva Bosch-imujärjestelmän kanssa.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, puusahanterä, suuntaisrajoittimen/ohjauskiskon sovitin, imusovitin, kuusiokoloavain ja L-BOXX 238.

Huomautus:

Pyörösahanterät löytyvät numerosta 583920.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------------------------|
| Paino | 1,4 kg |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) |
| Akkukapasiteetti | 3 Ah |

| | |
|---|------------------------|
| Malli | Käsipyörösaha |
| Valmistajamerkintä | GKS12V-26 |
| Sahanterän Ø | 85 mm |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s ² |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V |
| Sahanterän reiän Ø | 15 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 1400 min ⁻¹ |
| akun jännite | 12 V |
| Akkutyyppi | Litiumioni |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 |
| Enimmäiskatkaisusyvyys | 26,5 mm |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Sahat |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V | 073855 B12 |
| Pyörösahanterä puulle, viistohammas Terän Ø D 85 mm | 583950 85 |
| Akun latauslaite Tyyppi GAL1240 | 073866 GAL1240 |