



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Alumiininen yleistikas, 4-os., poikkipalkki, Puolamäärä: 14



Tilaustiedot

Tilausnumero	966105 14
GTIN	4031405313149
Tuoteluokka	98G

Kuvaus

Malli:

Nojatikkaat, pystytikkaat ja työtasanne yhdessä. Työtasanteena käytettäessä tarvitaan taso ja kaide (tilataan erikseen). 6 automaattisesti lukittuvaa terässaranaa huolehtivat käyttöturvallisuudesta. Askelmaväli 280 mm. Tukeva teline ja korkea työturvallisuus kahden 2 nivello®-poikkipalkin ja luistamattomien nivello®-jalkatulppien ansiosta. Poikkipalkit ovat mukana irrallisina ja ruuvataan kahdella ruuvilla palkin alapäähän.

Standardi:**DIN EN 131.****Huomautus:**

Näihin tikkaisiin on saatavana norminmukaisesti sovitettuja poikkipalkkeja.

Tekninen kuvaus

Syvyys kokoontaitettuna	0,25 m
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	4,2 m
Leveys kokoontaitettuna	1,23 m
Askelmien lukumäärä	2×3 + 2×4

Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	5,3 m
Poikittaispalkin leveys	0,93 m
Paino	15 kg
Pituus kokoontaitettuna	0,35 m
Seisovien tikkaiden pituus	2,02 m
Korkeus työtasona	0,99 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat