



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Alumiininen yleistikas, 4-os., poikkipalkki, Puolamäärä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	966105 10
GTIN	4031405313101
Tuoteluokka	98G

Kuvaus

Malli:

Nojatikkaat, pystytikkaat ja työtasanne yhdessä. Työtasanteena käytettäessä tarvitaan taso ja kaide (tilataan erikseen). 6 automaattisesti lukittuvaa terässaranaa huolehtivat käyttöturvallisuudesta. Askelmaväli 280 mm. Tukeva teline ja korkea työturvallisuus kahden 2 nivello®-poikkipalkin ja luistamattomien nivello®-jalkatulppien ansiosta. Poikkipalkit ovat mukana irrallisina ja ruuvataan kahdella ruuvilla palkin alapäähän.

Standardi:**DIN EN 131.****Huomautus:**

Näihin tikkaisiin on saatavana norminmukaisesti sovitettuja poikkipalkkeja.

Tekninen kuvaus

Tikkaiden pituus ulos vedettynä	2,85 m
Pituus kokoontaitettuna	0,35 m
Leveys kokoontaitettuna	0,99 m
Paino	12,5 kg

Syvyys kokoonlaitettuna	0,25 m
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	4 m
Askelmien lukumäärä	2×2 + 2×3
Poikittaispalkin leveys	0,93 m
Korkeus työtasona	0,63 m
Seisovien tikkaiden pituus	1,49 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat